

粘着テープ革命

しっかり貼ってキレイにはがせる


強力接着

はがせる

掲示OK

パリッと開いて
便利なパッケージ

意匠登録出願中




	一般の両面テープ	一般の吸着テープ	QPN
粘着	○ 普通	◎ 強力	◎ 強力
剥離	× 破れる可能性大	◎ 綺麗にはがせる	◎ 綺麗にはがせる
掲示	○ 固定できる	× 滑り止めのみ	◎ しっかりと固定できる

ご希望の形態で
受注いたします

50mm幅×3m

25mm幅×3m


テープ構成




ECO

環境に優しい樹脂を使用 = 低VOC品

キッチンマット




テーブルマット



バスマット



カーペット



チラシ



カレンダー



吸着粘着テープQPN

取り扱い説明書



SDS

(安全データシート)
提供可能

1 一般特性

項目	測定値	
テープ厚	0.20 mm	
接着力	粘着面	吸着面
	9.87 N/25mm (1006 gf/25mm)	0.69 N/25mm (70 gf/25mm)
保持力	荷重:1kg	
	ズレ:0.5mm	6min
	荷重:500g	
	ズレ:0.5mm 未満	ズレ:0.5mm 未満
ボールタック	18/32	3/32

2 試験条件

【テープ厚】

ダイヤルゲージ

7点測定し最大、最小値を省き
5点の平均値をmm単位で表示する。

【接着力】

試料幅
被着体
貼り付け圧
養生条件
測定温度
剥離角度
剥離速度

25mm
ステンレス板(SUS304 ヘアライン)
2kgゴムローラー 1往復
測定温度×1時間
23℃
90度
300mm/min

【保持力】

接着面積
被着体
貼り付け圧
養生条件
測定温度
荷重
評価方法


25mm×25mm
ステンレス板(SUS304 ヘアライン)
2kgゴムローラー 2往復
測定温度×20分
40℃
1kg・500g
1時間後のズレ又は落下時間

【ボールタック】

J・D・o・w 幅
測定温度

30度
23℃

3 吸着面の接着力比較結果



Spec

50mm	製品用途	
	・キッチンマット・テーブルクロス・バスマット ・カーペットなどのズレ防止に	
	商品名	材質
	QPN	白色フィルム:ポリエチレン 吸着面(床側):アクリル樹脂
25mm	サイズ	芯材:PET 粘着面(マット等側):アクリル系 内装:ポリエチレン
	50mm幅×3m	
	製品用途	
	・チラシ・ポスターなどの掲示に	
	商品名	材質
	QPN	白色フィルム:ポリエチレン 吸着面(床側):アクリル樹脂
	サイズ	芯材:PET 粘着面(マット等側):アクリル系 内装:ポリエチレン
	25mm幅×3m	

意匠登録出願中

パリッと開いて便利なパッケージ

この技術資料は当社試験室のデータによるものであり御参考までに挙げた一例にすぎません。
御使用に当たりましては使用条件を充分ご検討下さい。

Dai-kyo 株式会社大共

本社・工場 〒577-0066 東大阪市高井田本通5丁目2番17号
TEL: 06-6781-8111 / FAX: 06-6781-8110

東京営業所 〒115-0055 東京都北区赤羽西6丁目16番8号
TEL: 03-3905-1131 / FAX: 03-3905-1144